




SFENG 1984年 1月 1日 10时 00分 00秒。 10, 10, 10 1 100 1000 10 10000。(10 10 100 1 10 10) 1000 10 1 10 1 100 100, 100 100 100 100, 100 10 10 1 1 10 10000 10000。 100 10, 100, 100, 10, 10 1 10 10 10 100 10 1000 10。



型 号	S00-P11
厚 度 厚	1.0mm(.0394")
厚 度 厚	0.75mm(.0295")
厚 度	2.0(.0787")
重量	80g
材 料 材 质	材 料 : SK4, Rh 镀 材 质 : 铜, 钢 材: 铜 钢, 钢
厚 度 厚	1
厚 度	50mΩ
MOQ	100
包装	每箱 100 个 每箱 70






技术规格 PROBE SPECIFICATIONS







Recommended minimum center 最小间距	1.0mm(.0394 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	0.75mm(.0295 ")
Full travel 行程	2.0(.0787 ")
Spring force 弹簧压力	80g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	1A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50m Ω (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



SP-P11-E



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Materials and finishes 材料及涂饰	Barrel: Brass, Au plated
Connections 接线形式	Crimp: R11-VCR, R11-CR, R11-CR4.0 Solder cup: R11-VSC, R11-SC, R11-SC4.0 Wire wrap: R11-VW, R11-WW, R11-WW4.0

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



1. 提供 24 个 0.5mm 间距的探针阵列。
2. 提供 0.5mm 间距的 OEM 定制探针。
3. 提供 0.5mm 间距的 0.5mm 间距的探针阵列。
4. 提供 0.5mm 间距的 0.5mm 间距的探针阵列。



1. PCB, ICT, FCT 測試 設備 測試 設備 (測試);
2. 測試, 測試 設備, 測試, 測試 設備 測試設備 測試 設備 測試 設備 測試 設備 測試 設備 (測試)
3. BGA 測試 設備 測試 設備 測試 設備;
4. 測試 設備 測試 設備, 測試 設備, QZ 測試 VZ 測試 LM 測試;
5. 測試 設備, 測試 設備, 測試設備 測試;
6. 測試 設備 測試 / 測試;
7. 測試 設備 測試 設備, 30# OK 測試, 測試 設備 測試, POM, 測試 設備

If 測試 設備 測試 設備, 測試 設備 測試 設備 測試 設備 測試 設備!



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products




6. Packing





1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 均可 均可 均可 均可

均可 均可 均可 均可 均可 均可 均可 均可 均可 均可 Exwork, FOB, CNF, CIF 均可 均可 均可 均可.



□□□□□□□□:

Q1. □□□ □□□□□□□□?

A1: □□□□□, □□□ □□□ □□□ □ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□.

Q2.□□□ □□□ □□□□□□?

A2: □□□ □□□□□ QC □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□, □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□.

Q3.□□□ □□□□□□?

A3: □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q4.□□□□ □□□ □□□□□□?

A4: □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□, □□, □□ □□ □□ □ □□□ □□□□□□□□. □□□□□□.

Q5.□□□ □□□□ □□□?

A5: ❶! ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿.

Q6. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺?

A6: ❶, ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿.

Q7.OEM❶ ODM ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿?

A7: ❶ OEM/ODM ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿.

Q8. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿?

A 8: T/T ❶ ❷ ❸, L/C ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ MOQ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿.