

## Especificações


|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Marca                 | SFENG                               |
| Modelo                | 5 Uma sonda coaxial SF-2.9 * 36     |
| Desentupidor          | Cobre de berílio                    |
| Corpo                 | Latão                               |
| Primavera             | Fio de música                       |
| Força da primavera    | Personalizado                       |
| Viagem completa       | Personalizado                       |
| Tensão nominal        | NÃO                                 |
| Resistência atual     | NÃO                                 |
| Espaçamento           | NÃO                                 |
| Dimensões de montagem | NÃO                                 |
| MOQ                   | 100                                 |
| tempo de entrega      | 15 dias após ter confirmado a ordem |

## Imagem do Produto





*Desenho da sonda de contato coaxial*



Materials(Plated) (材質與鍍層):  
 Barrel(針套): Brass(黃銅), Au on Ni Plated  
 Plunger(針軸): BeCu(鈹銅), Au on Ni Plated  
 Spring(彈弓): SWP (琴鋼線), Au on Ni Plated

Specifications (技術要求):  
 Current Rating(額定電流): **5A**  
 Contact Resistance(接觸電阻):  $\leq 20m\Omega$

| 名稱  | 最大行程 (mm) | 壓縮行程2.5mm/g | 彈行程/g |
|-----|-----------|-------------|-------|
| 電流針 | 4.40      | 540±15%/g   |       |
| 名稱  | 最大行程 (mm) | 壓縮行程1.0mm/g | 彈行程/g |
| 電壓針 | 1.20      | 240±15%/g   |       |

|    |    |       |     |          |                     |                                 |
|----|----|-------|-----|----------|---------------------|---------------------------------|
| 標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字  | 日期       | 名稱:                 | 勝峰科技                            |
| 設  | 計  |       | 標準化 |          | SF-2.9X36.0同心針-頭3.5 | 說明:                             |
| 校  | 對  |       | 審定  |          |                     | 1. 所有尺寸單位為mm                    |
| 審  | 核  |       | 制圖  | HJQ      |                     | 2. 未註圖示尺寸公差: 按GB1804-79 11級精度執行 |
| 工  | 藝  |       | 日期  | 2019-1-8 | 圖樣標記                | 圖紙編號:                           |
|    |    |       |     |          | 視圖                  |                                 |
|    |    |       |     |          | 質量                  |                                 |
|    |    |       |     |          | 比例                  |                                 |
|    |    |       |     |          | S                   |                                 |
|    |    |       |     |          | A                   |                                 |
|    |    |       |     |          | 1:1                 |                                 |
|    |    |       |     |          | 共 1 頁               | 第 1 頁                           |

## nosso serviço

1. resposta rápida.
2. Personalizado é aceito.
3. Tempo de produção curto e entrega rápida.
4. Alta qualidade e bom preço.

## Produtos Principais

Pino com mola (único) de PCB, TIC, FCT;

Pino de mola (conector) para estabelecer uma conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, posicionamento, baterias, semicondutores e amplificadores; aplicativos de interconexão;

BGA e teste de semicondutores com ponta dupla;

Pino universal sem mola, agulha de pintura, pino LM série QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, a sonda muda, capacitores agulha;

Cais e amplificador; tomada / tomada;

Outros componentes eletrônicos relacionados, linha 30 # OK, trava de gabarito, POM, dobradiças de ferro, etc.

## Processo de produção



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



**5. Finished products**




**6. Packing**

## *Equipamento de teste*



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**

## *Embalagem & entrega*

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

